

Стандартный цилиндр DSN-1/2"-2"-P-B

№ изделия: 164363

FESTO

на основе DIN ISO 6432, с упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях. Различные возможности крепления без и с дополнительными элементами крепления.

Эти продукты можно заказать только из Фесто-США



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Ход | 50,8 mm |
| Диаметр поршня | 1/2" |
| Основан на стандарте | ISO 6432 |
| Демпфирование | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Конец штока | Наружная резьба |
| Рабочее давление | 1 ... 10 bar |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Окружающая температура | -20 ... 80 °C |
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 50,9 N |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 67,9 N |
| Фактор добавочной массы на 10 мм хода | 13 g |
| Пневматическое соединение | M16x1,5 |
| Информация о материале крышки | Обработанный алюминиевый сплав |
| Информация о материале уплотнений | NBR TPU-U(PU) |
| Информация о материале штока | Легированная сталь, нержавеющая |
| Информация о материале корпуса цилиндра | Легированная сталь, нержавеющая |