

Стопорный цилиндр STAF-50-30-P-A-R

№ изделия: 164893

FESTO

с роликом и встроенной плитой с фланцем.

Этот продукт нельзя использовать во влажной среде. Возможен легкий переход на цилиндр двустороннего действия.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Ход | 30 mm |
| Диаметр поршня | 50 mm |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Положение при сборке | Любое |
| Режим работы | одностороннего действия тянущее действие |
| Структура проекта | Поршень Шток с роликом |
| Определение позиции | Для герконов |
| Варианты | Односторонний шток |
| Защита от скручивания/направляющая | Прямоугольный шток |
| Рабочее давление | 1,5 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Сила удара | 2.300 N |
| Допустимая боковая нагрузка во время операции переключения | 1.100 N |
| Вес продукта | 1.460 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Пневматическое присоединение | G1/8 |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE |
| Информация о материале, крышки | Алюминий |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Информация о материале, корпус | Алюминий |
| Информация о материале, шток | Легированная сталь, нержавеющая |
| Примечания по материалам ролика | Сталь |