

Распределитель плавного пуска HEE-1/8-D-MINI-110

№ изделия: 165069

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Используется вместе с блоками подготовки воздуха.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочее давление	2,5 ... 16 bar
Характеристики катушки	110 V AC: 50/60 Гц, мощность переключения 5 VA, мощность удержания 3.7 VA
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Электрическое подключение	Расположение контактов тип C по EN 175301-803 Разъем По DIN EN 175301-803