

Соединительный кабель KM8-M8-GSGD-5

№ изделия: 165611

FESTO

для входов, длина 5 м, с прямым штекером и прямой розеткой.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 60 V
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 75 V
Допустимая нагрузка по току	4 A
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Электрическое подключение	Прямой разъем / прямая розетка M8x1 / M8x1 3-пин / 3-пин
Структура кабеля	3x0,25
Длина кабеля	5 m
Цвет оплетки кабеля	Серый
Информация о материале, оплетка кабеля	PUR