



# Элемент ИЛИ OS-1/8-B-CT

№ изделия: 165694

FESTO

Снимается с производства, доступен до 2010 года.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция ИЛИ
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Тип крепления	со сквозным отверстием
Стандартный номинальный расход	500 l/min
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Информация о материале, корпус	Алюминий
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом
Условный проход	4 mm
Температура среды	-10 ... 60 °C
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR