

# Направляющая для больших нагрузок HD-12- -

№ изделия: 170024


FESTO

Конфигурируется

Чтобы конфигурировать, сначала добавьте продукт в корзину покупок.

В зависимости от конфигурации, приведенные в таблицах технические данные и соответствующие принадлежности могут не подходить к данному продукту.

Снимается с производства, доступен до 2009 года.



## Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

Характеристика	Значение
Размер	12
Ход	10 ... 1.550 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Структура проекта	Направляющая без привода
Макс. скорость	3 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	0
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. усилие F <sub>y</sub>	1.120 N
Макс. усилие F <sub>z</sub>	1.120 N
Макс. момент M <sub>x</sub>	33,6 Nm
Макс. момент M <sub>y</sub>	50,4 Nm
Макс. момент M <sub>z</sub>	49 Nm
Перемещаемая масса	330 g
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	330 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	46 g
Базовый вес на 0 мм хода	1.370 g
Информация о материале направляющей	Сталь
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав Анодированный