

Направляющая для больших нагрузок HD-25- -

№ изделия: 170026

FESTO

Конфигурируется

Чтобы конфигурировать, сначала добавьте продукт в корзину покупок.

В зависимости от конфигурации, приведенные в таблицах технические данные и соответствующие принадлежности могут не подходить к данному продукту.

Снимается с производства, доступен до 2009 года.




Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

Характеристика	Значение
Размер	25
Ход	10 ... 2.160 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Структура проекта	Направляющая без привода
Макс. скорость	3 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	0
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. усилие F _y	5.400 N
Макс. усилие F _z	5.600 N
Макс. момент M _x	260 Nm
Макс. момент M _y	415 Nm
Макс. момент M _z	400 Nm
Перемещаемая масса	1.780 g
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	1.780 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	116 g
Базовый вес на 0 мм хода	3.600 g
Информация о материале направляющей	Сталь
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав Анодированный