

# Направляющая для больших нагрузок HD-40- -

№ изделия: 170027


FESTO

Конфигурируется

Чтобы конфигурировать, сначала добавьте продукт в корзину покупок.

В зависимости от конфигурации, приведенные в таблицах технические данные и соответствующие принадлежности могут не подходить к данному продукту.

Снимается с производства, доступен до 2009 года.



## Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

Характеристика	Значение
Размер	40
Ход	10 ... 2.110 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Структура проекта	Направляющая без привода
Макс. скорость	3 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	0
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. усилие Fy	5.400 N
Макс. усилие Fz	5.600 N
Макс. момент Mx	375 Nm
Макс. момент My	560 Nm
Макс. момент Mz	540 Nm
Перемещаемая масса	3.300 g
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	3.300 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	176 g
Базовый вес на 0 мм хода	11.800 g
Информация о материале направляющей	Сталь
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав Анодированный