


# Модуль цифровых входов/выходов SPC200-DIO

№ изделия: 170179

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Защитный предохранитель, выход	Электроника Макс. ток отключения: 2 А Через сумму всех выходов
Защитный предохранитель для цепи питания датчика	Электроника
Время отклика, выход	1,5 ms
Кол-во цифровых выходов	8
Кол-во цифровых входов	10
Тип выходов	По IEC 61131-2 Позитивная логика (PNP) Электрическая изоляция
Тип входов	По IEC 61131-2 Позитивная логика (PNP) Нет электрической изоляции
Время передачи сигнала, входы	5 ms
Номинальное рабочее напряжение, DC выходы	24 V
Питание датчика	0,5 А от внутреннего источника питания
Потребление тока, входы	8 mA
Нагрузка по току на один выход	250 mA
Стандартное потребление тока, модуль расширения	50 mA
Допустимое колебание напряжения, выходы	+/- 25 %
Вес продукта	62 g
Электрическое присоединение, выходы	Клеммная колодка 10-пин
Электрическое присоединение, входы	Клеммная колодка 12-пин
Пространство для установки	От 3 и выше