

Соединительный кабель KSPC-AIF-1-WD-5

№ изделия: 170236

FESTO

для координатного интерфейса контроллера



Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 60 V
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	-5 ... 80 °C -20 ... 70 °C
Вес продукта	266 g
Электрическое присоединение 1	Угловой разъем, M9, 5-полюсный, экранированный
Электрическое присоединение 2	Разъем 5-полюсный
Структура кабеля	2x0,25 mm ² + 2x0,34mm ² +0,49mm ²
Диаметр кабеля	5,5 mm
Длина кабеля	5 m
Цвет корпуса	Черный
Цвет оплетки кабеля	светло-серый
Информация о материале, конргайка	Никелированная латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PA с армированием PBT TPE-U(PUR)
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PUR)
Информация о материале, разъем	Позолоченная бронза Медный сплав, луженый