

Глушитель UC-3/8

№ изделия: 1707427

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Расход в атмосферу	5.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Вес продукта	10,5 g
Пневматическое присоединение	G3/8
Материал вставки глушителя	PE
Материал резьбовой заглушки	PE
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)