


# Вакуумный захват VAS-1-M3-NBR

№ изделия: 173437

FESTO

Уплотнительное кольцо не входит в состав поставки.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	0,4 mm
диаметр присоски	1 mm
Эффективный диаметр присоски	0,8 mm
Тип конструкции	Подключение вакуума сверху круглый, стандартный
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	0,035 N
Крепежная резьба	M3
крепление присоски	M3
Подключение вакуума	M3
Твердость по Шору	55 +/- 5
Информация о материале, резьбовая часть	Цинковая штамповка
Информация о материале, присоски	NBR