

Фильтр LF-3/8-D-MIDI-NPT

№ изделия: 173688

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с защитным кожухом.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | Midi |
| Серия | D |
| Положение при сборке | Вертикальный |
| Степень фильтрации | 40 µm |
| Отвод конденсата | Ручное кратковременное |
| Макс. объем конденсата | 43 см ³ |
| Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
| Рабочее давление | 0 ... 16 bar |
| Стандартный номинальный расход | 2.700 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:] Инертные газы |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4] Инертные газы |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Тип крепления | Линейный монтаж с монтажными скобками Опция |
| Пневматическое подключение, канал 1 | 3/8 NPT |
| Пневматическое подключение, канал 2 | 3/8 NPT |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал фильтра | PE |
| Материал корпуса | Цинковая штамповка |
| Материал стакана | PC |