

# маслораспылитель LOE-1/8-D-MINI-NPT



№ изделия: 173820

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с металлическим защитным кожухом.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. емкость для масла	45 см <sup>3</sup>
Кожух стакана	Металлический кожух стакана
Рабочее давление	16 bar
Минимальный расход воздуха для работы маслораспылителя	3 л/мин
Стандартный номинальный расход	1.300 л/мин
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:-] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	270 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/8 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал стакана	PC