


# Крепежные лапы HNC-40

№ изделия: 174370

★ Линейка основной продукции

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Размер                                   | 40  |
| Соответствует стандарту                  | ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L  |
| Температура окружающей среды             | -40 ... 150 °C  |
| Вес продукта                             | 193 g   |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал крепления                       | Сталь<br>Гальванизирован  |
| Материал винтов                          | Сталь<br>Гальванизирован  |