

Поворотная цапфа ZNCF-40

№ изделия: 174412

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Основан на стандарте	ISO 15552
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	285 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Отливка из нержавеющей стали
Материал винтов	Сталь Гальванизирован