


# Штекерная розетка с кабелем КМЕВ-2-24-2,5-LED

№ изделия: 174844

FESTO

в сборе, для распределителей VUVB, МЕВН, МОЕВН и катушек N2.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Индикатор позиции переключения	LED
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2,5
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	200 g
Электрическое подключение	4-пин Розетка разъема, угловая Расположение контактов тип C по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Подключение заземления	Имеется в наличии
Длина кабеля	2,5 m
Диаметр кабеля	6,2 mm
Структура кабеля	3x0,75
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Материал корпуса	PA POM
Материал электрического контакта	Бронза