

Штекерная розетка с кабелем КМЕВ-2-230-5

№ изделия: 174847

FESTO

в сборе, для распределителей МЕВН-, МОЕВН и N2-катушек.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2,5
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	400 g
Электрическое подключение	4-пин Розетка разъема, угловая Расположение контактов тип C по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803
Номинальное рабочее напряжение AC	230 V
Подключение заземления	Имеется в наличии
Длина кабеля	5 m
Диаметр кабеля	6,2 mm
Структура кабеля	3x0,75
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Материал корпуса	PA POM
Материал электрического контакта	Бронза