

Реле давления PEV-1/4-B-OD-CT

№ изделия: 175251

FESTO

Размыкает или замыкает электрическую цепь когда достигается заданный уровень давления. Настраиваемая точка переключения, настраиваемый гистерезис. Без штекерной розетки. Снимается с производства, доступен до 2010 года.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Авторизация	CCC
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Измеряемая величина	Избыточное давление
Метод измерения	Пневмоэлектрический датчик давления
Рабочее давление	1 ... 12 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом Вода Минеральное масло
Температура среды	-20 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Функция переключающего элемента	Переключатель
Макс. частота переключения	3 Hz
Макс. выходное коммутируемое напряжение AC	250 V
Макс. выходное коммутируемое напряжение DC	125 V
Макс. выходной ток	5.000 mA
Электрическое подключение	Исполнение A Разъем по DIN 43650 Кубическая форма
Тип крепления	со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Пневматическое присоединение	G1/4
Вес продукта	220 g
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав
Рабочий режим дисплея	Желтый светодиод
Диапазон установки порогового значения	1 ... 12 bar
Класс защиты	IP65