

Круглый цилиндр DSAS-50- -P-A-Q

№ изделия: 176521

FESTO

Задняя крышка со сферическим подшипником, квадратный шток.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-Корея



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	1 ... 500 mm
Диаметр поршня	50 mm
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Защита от скручивания/направляющая	Квадратная направляющая
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	989 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	1.178 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	892 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	40,1 g
Базовый вес на 0 мм хода	977 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	24,8 g
Пневматическое присоединение	M45x1,5
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR TPU-U(PU)
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, шток	Легированная сталь