

# Крепежные лапы CRHNC-125

№ изделия: 176943

FESTO

Коррозионноустойчивый.



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Размер                                   | 125   |
| Основан на стандарте                     | ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 - Очень высокая стойкость к коррозии                                      |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L  |
| RSBP classification to CD-0033           | F5a   |
| Температура окружающей среды             | -40 ... 150 °C  |
| Вес продукта                             | 1.920 g   |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал крепления                       | Легированная сталь, нержавеющая   |
| Материал винтов                          | Легированная сталь, нержавеющая   |