

Соединительный кабель KEA-1-25P-X

№ изделия: 177415

FESTO

Длина кабеля может быть от 1 до 99 метров.



Примерное
представление

Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	со сквозным отверстием
Электрическое подключение	Розетка разъема Sub-D 25-пин
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 250 V
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 250 V
Допустимая нагрузка по току	4 A
Диаметр кабеля	12 mm
Структура кабеля	25x0,34
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C -5 ... 70 °C
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Информация о материале, корпус	PA
Информация о материале, разъем	Медный сплав Позолочен
Положение при сборке	Любое