

Соединительный кабель KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

№ изделия: 177678

FESTO

для генераторов вакуума VAD-MYB, VADM, VADMI и коллекторов MPV.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Индикатор позиции переключения	LED
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с самонарезающими винтом
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	54 g
Электрическое подключение	2-полюсный / 3-проводный угловая розетка/прямой штекер квадратный дизайн / M8x1
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	1 A
Подключение заземления	Нет в наличии
Длина кабеля	2,5 m
Атрибуты кабеля	Стандарт
Диаметр кабеля	3,4 mm
Структура кабеля	2x0,25
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Материал корпуса	PA
Материал уплотнений	TPE-O
Материал электрического контакта	Бронза
Материал резьбовой втулки	Никелированная латунь