

Угловое соединение с цанговым зажимом CQL-18

№ изделия: 177693

FESTO

для высоких расходов.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Условный проход | 16 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Размер контейнера | 1 |
| Тип конструкции | Возвратно-поступательный принцип |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 7 bar |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 15 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Температура окружающей среды | -25 ... 70 °C |
| Вес продукта | 32 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | для труб/шлангов, наружный диаметр 18 мм |
| Пневматическое подключение, канал 2 | для труб или шлангов с наружным диаметром 18 мм |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | POM |
| Материал отпускающего кольца | POM |
| Материал держателя шланга | Легированная сталь, нержавеющая |