

Штуцер с цанговым соединением CQ-1/2-22H

№ изделия: 177710

FESTO

для высоких расходов.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Условный проход | 12,15 mm |
| Тип уплотнения резьбового соединения | Уплотнительное кольцо |
| Положение при сборке | Любое |
| Размер контейнера | 1 |
| Тип конструкции | Возвратно-поступательный принцип |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 7 bar |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 15 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Температура окружающей среды | -25 ... 70 °C |
| Номинальный момент затяжки | 2,5 Nm |
| Допуск для номинального момента затяжки | ± 10 % |
| Вес продукта | 18 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Наружная резьба G1/2 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Быстроразъемное соединение CQ-22 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | POM |
| Материал отпускаящего кольца | POM |