

Коллектор CQD-12/15/18/22

№ изделия: 177717

FESTO

с 4-мя заглушками.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	18,6 mm
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 7 bar
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 15 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура среды	-25 ... 75 °C
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Номинальный момент затяжки	2,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 10 %
Кол-во выходов	4
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренняя резьба G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	POM