

Полимерный пневмошланг PUN-12X2-GE

№ изделия: 178421

FESTO

Шланг с наружной калибровкой для цанговых QS-соединений, фитингов CN и СК, из полиуретана (не одобрен для использования в пищевой промышленности).



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Наружный диаметр | 12 mm |
| Радиус гибки по отношению к расходу | 62 mm |
| Внутренний диаметр | 8 mm |
| Мин. радиус изгиба | 33 mm |
| Инструкции по эксплуатации | TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,7 MPa |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 7 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 101,5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1 MPa |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
| Авторизация | TÜV |
| Сертификационный департамент | B 013277 0506 00 |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Огневое испытание материала | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -35 ... 60 °C |
| Вес продукта в зависимости длины | 0,0767 kg/m |
| Пневматическое присоединение | Для цангового соединения с наружным диаметром 12 мм |
| Цвет | желтый |
| Твердость по Шору | D 52 +/-3 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал шланга | TPE-U(PU) |