



# Адсорбционный осушитель LDF-H3-G1/4-230

№ изделия: 178524

FESTO

для сухого и чистого воздуха.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Позиция сборки	Вертикальный +/- 5°
Структура проекта	Адсорбционный осушитель с генерацией холода
Входное давление 1	4 ... 10,5 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	в соответствии с руководством EU-EMV в соответствии с EU руководством по низкому напряжению
Точка росы	-40 °C
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	2.2.1 по DIN ISO 8573-1
Температура среды	2 ... 50 °C
Окружающая температура	2 ... 50 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Вес продукта	9.200 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое соединение, канал 1	G1/4
Пневматическое соединение, канал 2	G1/4
Замечание по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, корпус	Цинковая штамповка