

Пневмоостров VIMP-04-D-3


№ изделия: 18088

FESTO

с многополюсным присоединением, размер 3.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Примерное
представление

Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 моностабильный 5/2 бистабильный 5/3 под давлением в нейтральной позиции 5/3 выхлоп в нейтральной позиции 5/3 Н.З.
Стандартный номинальный расход	4.500 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Электрическое подключение	Multipol
Макс. количество распределителей	14
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Класс защиты	IP65
Функция быстрого выхлопа	дросселирующий
Тип управления	электрический
Тип пневмоострова	04
Структура проекта	Каретка поршня
Питание пилотного каскада	внешний Внутренний
Структура пневмоострова	модульный и расширяемый
Индикатор позиции переключения	LED
Пилотное давление	2 ... 10 bar
Пригодность для работы с вакуумом	Да
Номинальное рабочее напряжение AC	110 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Температура среды	-10 ... 60 °C