

Круглый цилиндр ESAH-63- -P

№ изделия: 183282

FESTO

Передняя крышка с резьбой для непосредственного монтажа,
боковой подвод воздуха.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-Корея



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ход | 1 ... 250 mm |
| Диаметр поршня | 63 mm |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Рабочее давление | 1,5 ... 10 bar |
| Режим работы | одностороннего действия нажимного действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 1.706 N |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 43,9 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | 1.538 g |
| Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 24,8 g |
| Пневматическое присоединение | G3/4 |
| Информация о материале, крышки | Алюминиевый сплав |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR TPU-U(PU) |
| Информация о материале, корпус | Легированная сталь, нержавеющая |
| Информация о материале, шток | Легированная сталь |