


# Вакуумный захват VAS-30-1/8-NBR-CT

№ изделия: 183510

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.

Снимается с производства, доступен до 2010 года.



## Таблица данных

| Характеристика                          | Значение   |
|---|--|
| Условный проход                         | 3 mm   |
| диаметр присоски                        | 30 mm  |
| Эффективный диаметр присоски            | 25 mm  |
| Структура проекта                       | Подключение вакуума сверху<br>круглый, стандартный |
| Рабочая среда                           | Атмосферный воздух                                 |
| Температура окружающей среды            | -20 ... 80 °C                                      |
| Усилие отрыва при 70% вакуума           | 34 N   |
| Крепежная резьба                        | G1/8   |
| крепление присоски                      | G 1/8  |
| Подключение вакуума                     | G1/8   |
| Твердость по Шору                       | 73   |
| Информация о материале, резьбовая часть | Легированная сталь, нержавеющая                    |
| Замечания по материалу                  | Не содержит медь и PTFE                            |
| Информация о материале, присоски        | NBR  |