

Компактный цилиндр ADVU-5"- -P-A

№ изделия: 183630

FESTO

Для бесконтактного опроса. Внутренняя резьба на штоке.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Примерное
представление




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	0,04 ... 16 "
Диаметр поршня	5"
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Режим работы	двустороннего действия
Конец штока	Внутренняя резьба
Рабочее давление	7,3 ... 145 Psi
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-4 ... 176 °F
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	6.881 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	7.363 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	1.317 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	63 g
Базовый вес на 0 мм хода	3.426 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	59 g
Пневматическое присоединение	NPT1/4-18
Рабочее давление [psi]	7,3 ... 145 psi
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, подвижные уплотнения	TPE-U(PU) NBR
Информация о материале, шток	Легированная сталь
Информация о материале, корпус цилиндра	Алюминиевый сплав