

Манометр MA-40-16-N1/4-EN

№ изделия: 183908

FESTO

С индикацией в бар и psi.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон индикации [бар] | 0 ... 16 bar |
| Соответствует стандарту | EN 837-1 |
| Номинальный размер манометра | 40 |
| Структура проекта | Манометр с трубкой Бурдона. |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Рабочая среда | Инертные газы Нейтральные жидкости |
| Рабочее давление | 0 ... 16 bar |
| Фактор переменной нагрузки | 0,66 |
| Класс точности измерения | 2,5 |
| Класс защиты | IP43 |
| Температура среды | -20 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Положение штуцера | По центру сзади |
| Пневматическое присоединение | NPT1/4-18 |
| Материалы в контакте со средой | Латунь |
| Информация о материале, резьбовая часть | Латунь |
| Информация о материале, корпус | ABS |
| Информация о материале, смотровое окно | PS |
| Цвет корпуса | Черный |
| Вес продукта | 70 g |
| Примечание по рабочей среде | Без кислорода Без ацетилена |