

Распределитель для монтажа на лицевой панели SV/O-3-PK-3X2

№ изделия: 184135

FESTO





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|---|
| Функция распределителя | 2x3/2, Н.З., моностабильные |
| Стандартный номинальный расход | 70 l/min |
| Рабочее давление | 0 ... 8 bar |
| Тип сброса | механическая пружина |
| Условный проход | 2,5 mm |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип пилотного управления | прямой |
| Направление потока | неревверсивный |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 34 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Пневматическое подключение, канал 1 | PK-3 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | PK-3 |
| Материал уплотнений | NBR |