

Ручное управление НАВ-3/8

№ изделия: 184587

FESTO

для выхлопного воздуха.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	11 mm
Положение при сборке	Любое
Функция распределителя	компонент выхлопа
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6→0.5 MPa (6→5 bar, 87→72.5 psi)	165 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-20 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Макс. момент затяжки	35 Nm
Тип крепления	Резьбовой
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Анодированный алюминий