


# Цилиндр круглый CRDG-3/4"- -P-A

№ изделия: 185390

FESTO

коррозионно- и кислотостойкий, для бесконтактного опроса, с эластичными демпфирующими кольцами в конечных положениях.  
Эти продукты можно заказать только из Фесто-США



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	0,4 ... 13 "
Диаметр поршня	3/4"
Основан на стандарте	ISO 6432
Демпфирование	Упругие демпфирующие кольца или диски в крайнем положении (P)
Соответствует стандарту	ISO 6432
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Окружающая температура	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	158 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	188 N
Пневматическое соединение	NPT1/8-27
Информация о материале крышки	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале уплотнений	TPU (PU)
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале штока	Легированная сталь, нержавеющая