

Цилиндр круглый CRDG-1 1 1/4"-P-A

№ изделия: 185392

FESTO

коррозионно- и кислотостойкий, для бесконтактного опроса, с эластичным демпфирующими кольцами в конечных положениях.

Эти продукты можно заказать только из Фесто-США




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	0,4 ... 20 "
Диаметр поршня	1 1/4"
Демпфирование	Упругие демпфирующие кольца или диски в крайнем положении (P)
Рабочее давление	0,6 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Окружающая температура	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	415 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	483 N
Пневматическое соединение	NPT1/8-27
Информация о материале крышки	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале уплотнений	TPE-U(PU)
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале штока	Легированная сталь, нержавеющая