

Штекерная розетка с кабелем KMYZ-4-24-0,5

№ изделия: 185519
Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Авторизация	Germanischer Lloyd
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с самонарезающими винтом
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	10 g
Электрическое подключение	Кабель Розетка разъема, угловая Прямоугольная форма, MSZB
Диапазон рабочего напряжения DC	3 ... 36 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Подключение заземления	Нет в наличии
Длина кабеля	0,5 m
Структура кабеля	2x0,35
Класс защиты	IP50
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Информация о материале, корпус	PA
Информация о материале, разъем	Бронза