


# Адсорбционный осушитель LDF-H6-N1/2

№ изделия: 185684

FESTO

для сухого и чистого воздуха.

Эти продукты можно заказать только из Фесто-США



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Позиция сборки	Вертикальный
Кожух колбы	Металлический кожух стакана
Входное давление 1	4 ... 10,5 bar
Атмосферная точка росы	-40 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	в соответствии с руководством EU-EMV в соответствии с EU руководством по низкому напряжению
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура среды	2 ... 50 °C
Окружающая температура	2 ... 50 °C
Вес продукта	35.700 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Информация о материале, корпус	Цинковая штамповка