

# Пневмоостров VIMP-02-1/4-10

№ изделия: 18569

FESTO

G1/4, с многополюсным присоединением.



## Таблица данных

| Характеристика                    | Значение  |
|-----------------------------------|---|
| Функция распределителя            | 5/2 моностабильный<br>5/2 бистабильный<br>5/3 под давлением в нейтральной позиции<br>5/3 выхлоп в нейтральной позиции<br>5/3 Н.З. |
| Стандартный номинальный расход    | 1.300 ... 1.600 l/min   |
| Рабочее давление                  | -0,9 ... 10 bar   |
| Электрическое подключение         | Multipol  |
| Макс. количество распределителей  | 10  |
| Температура окружающей среды      | -5 ... 50 °C  |
| Класс защиты                      | IP65  |
| Тип управления                    | электрический   |
| Тип пневмоострова                 | 02  |
| Структура проекта                 | Каретка поршня  |
| Питание пилотного каскада         | внешний<br>Внутренний   |
| Структура пневмоострова           | Фиксированный шаг   |
| Пилотное давление                 | 1,5 ... 10 bar  |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 24 V  |
| Температура среды                 | -5 ... 50 °C  |
| Замечания по материалу            | Содержит PWIS вещества  |