

Тройник с цанговым зажимом и резьбой QST-V0-G3/8-12

№ изделия: 186344

FESTO

360° ориентируемое, наружная резьба с внешним шестигранником



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	10 mm
Огневое испытание материала	UL94 V-0 (корпус) UL94 V-0 (отпускающее кольцо)
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Проект	T-образный
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Прим. указание по рабочему давлению	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::] Water (liquid, free of ice)
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Номинальный момент затяжки	15,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	54 g
Тип крепления	External hexagon A/F 19
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 12 мм
Цвет отпускающего кольца	Черный
Материал резьбовой заглушки	Никелированная латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PBT
Материал резьбового уплотнения	Алюминий PBT
Материал отпускающего кольца	PBT
Материал уплотнения шланга	NBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая Латунь