


# Многополюсная штекерная розетка IMP2-SD-26-V

№ изделия: 18664

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Допустимый диаметр кабеля	13,5 ... 15 mm
Положение при монтаже	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 250$ V
Допустимая нагрузка по току	7,5 A
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-40 ... 125 °C
Вес продукта	96 g
Электрическое подключение	Розетка разъема 26-пин
Резьбовое подключение кабеля	Pg16
Код розетки	N - для распределителей
Тип крепления	С гайкой
Материал уплотнения	CR Стойкий к воздействию света и масла
Материал корпуса	Медный сплав Никелирование
Информация о материале, разъем	Медный сплав Позолочен