


# Двойной кабель KM12-DUO-M8-GDWD

№ изделия: 18688

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 60$ V
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 75$ V
Допустимая нагрузка по току	2,8 A
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C -30 ... 70 °C
Вес продукта	61 g
Электрическое подключение	Прямой разъем / прямая розетка M12x1 / M8 4-пин / 3-пин
Структура кабеля	2x(3x0,25)
Диаметр кабеля	4,5 mm
Длина кабеля	0,6 m
Тип крепления	со сквозным отверстием С резьбовой заглушкой С гайкой
Информация о материале, контргайка	Латунь Никелирование
Информация о материале, корпус	PUR
Информация о материале, оплетка кабеля	PUR
Информация о материале, разъем	Латунь Позолочен