

Розетка для кабеля ASI-SD-PG-M12

№ изделия: 18789

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	С гайкой
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	27,6 g
Электрическое подключение	4-пин Розетка разъема, прямая Вворачиваемый терминал
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 125 V
Допустимая нагрузка по току	3 A
Резьбовое подключение кабеля	Pg9
Поперечное сечение терминала	0,75 mm ²
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный
материал накидной гайки	Никелирование
Материал электрического контакта	Бронза