

# Плита для блочного монтажа VIGI-04-D-2

№ изделия: 18839

FESTO

Для пневмоострова

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	ISO 5599-2
Макс. количество распределителей	1
Рабочее давление	-0,9 ... 16 bar
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Температура среды	-10 ... 60 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	UL - Recognized (OL)
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G3/4
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Пневматическое подключение, канал 3	G3/4
Пневматическое присоединение, канал 4	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G3/4
Информация о материале, монтажная плита	Алюминиевое литье под давление