

Локальное управление DLP-VSE-2-5/2-0

№ изделия: 188466

FESTO

Для цилиндров серии DLP.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Тип крепления | Опция со сквозным отверстием с принадлежностями |
| Использование на открытом воздухе | C1 - место использование с защитой от погоды |
| Рабочее давление | 3 ... 8 bar |
| Номинальное рабочее давление | 6 bar |
| Диапазон рабочего напряжения DC | 20,4 ... 28,8 V |
| Макс. потребление тока | 120 mA |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 |
| Относительная влажность воздуха | 5 - 100 % Сжатый |
| Класс защиты | IP65 в собранном состоянии по IEC 60529 |
| Температура окружающей среды | -5 ... 50 °C |
| Вес продукта | 1.600 g |
| Информация о материале, крышки | Алюминиевый сплав Анодированный |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Информация о материале, корпус | Алюминиевый сплав Анодированный |
| Данные о материале, винт | Сталь Гальванизирован |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |