


# Муфта свободного хода FLSM-8-L

№ изделия: 188525

FESTO

для неполноповоротного привода DSM.

Эти приводы могут быть поставлены по запросу с сертификатом ATEX. Данные по "ATEX идентификация", "ATEX окружающая температура" и "CE метка" в таблице данных относятся только к приводам с сертификацией.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	8
Направление вращения	вращение против часовой стрелки
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,35 Nm
Вес продукта	125 g
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал втулки	Сталь
Материал вала	Сталь