

Плита для блочного монтажа VIGK-04-D-2-NPT

№ изделия: 18887

FESTO

Для пневмоострова

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	183 mm
Рабочее давление	-0,9 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	UL - Recognized (OL)
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12/14	NPT1/8-27
Пневматическое подключение, канал 1	NPT3/4-14
Пневматическое подключение, канал 2	NPT3/8-18
Пневматическое подключение, канал 3	NPT3/4-14
Пневматическое присоединение, канал 4	NPT3/8-18
Пневматическое присоединение, канал 5	NPT3/4-14
Информация о материале, монтажная плита	Алюминиевое литье под давление