

# Вакуумные захваты ESG-200

№ изделия: 189181

FESTO



## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| диаметр присоски                         | 200 mm  |
| Положение при сборке                     | Вертикальный  |
| Тип конструкции                          | Подключение вакуума сверху<br>Подключение вакуума сбоку<br>с компенсатором высоты<br>с длинным компенсатором высоты |
| Относительно держателя присоски          | Размер 6  |
| Форма вакуумного захвата                 | круглый плоский   |
| Рабочая среда                            | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии   |
| Температура окружающей среды             | -30 ... 200 °C  |
| Подключение вакуума                      | G1/4  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)   |
| Материал вакуумного захвата              | FPM<br>NBR<br>PUR<br>VMQ (силикон)  |