


# Держатель вакуумного захвата ESH-HD-4-РК

№ изделия: 189240

FESTO

без компенсатора длины, присоединение вакуума сбоку,  
крепление держателя двумя шестигранными гайками.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата	6 mm
Объем	0,449 см <sup>3</sup>
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Подключение вакуума сбоку с компенсатором высоты
Относительно держателя присоски	Размер 4
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	43 g
Тип крепления	с контргайкой
крепление присоски	M6
Подключение вакуума	РК-4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR Сталь
Материал скобы	Алюминий Никелированная латунь РОМ Закаленная сталь Легированная сталь